

Verižno obešalo s 4 verigami, Uporabna dolžina: 2m**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 086445 2 |
| GTIN | 4032378141050 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis**Izvedba:**

Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja).

Izredno trdno verižno obešalo z obesnimi kavljji s črno lakirano verigo.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljjem) so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------|
| Uporabna dolžina | 2 m |
| Ø verige | 6 mm |
| Nosilnost WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 2360 kg |
| Nosilnost WLL $\beta = 45 - 60^\circ$ | 1700 kg |
| Vrsta izdelka | Verižna obešala |

