

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Dolžina glave L ₁	16,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	21 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
ISO-oznaka držala	A16Q SVQBR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L ₂	15,5 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500