

**Garant****Držalo za notranje struženje eco, desno, Ø DS: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273850 25
GTIN	4045197517494
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo.

**Primerno za :**

Nosilec rezil art. 273886.

**Obseg dobave:**

Vklj. z montažnimi vijaki

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. **317900** – **319886** in nosilci rezil GARANT eco art. **273880** – **273891**. Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 do 50 %.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D<sub>s</sub>: 25 mm

Srednji premik L<sub>3</sub>: 15 mm

Celotna dolžina L: 200 mm

Vijak: 279815 9

**Tehnični opis**

Vijak	279815 9
Srednji premik L <sub>3</sub>	15 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	279910
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9