

**Garant****eco-držalo za struženje, levi, Širina držala b: 20mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273841 20
GTIN	4045197517401
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo.

### Primerno za :

Nosilec rezil art. 273881, 273887 in 273891.

### Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. **317900** – **319886** in nosilci rezil GARANT eco art. **273880** – **273891**. Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 do 50 %.

z notranjim hlajenjem: da

Celotna dolžina L: 84 mm

L<sub>2</sub>: 22,5 mm

Vijak: 279815 9

## Tehnični opis

Širina držala b	20 mm
L <sub>2</sub>	22,5 mm
Vijak	279815 9
Celotna dolžina L	84 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	levi

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20