

Garant

**eco-nosilec rezil, konveksen za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/
D2: 53/76mm**


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273887 53/76 |
| GTIN | 4045197516572 |
| Razred artikla | 21W |

Opis
Uporaba:

V povezavi z držali GARANT eco art. **273840 – 273851**.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

z notranjim hlajenjem: da

Širina zareze w: 3 mm

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 13 mm

Vpenjalni vijak: 279815 9

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|----------|
| minimalni Ø 1. zareze D_2 | 76 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_1 | 53 mm |
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 13 mm |
| Serija | Eco |
| Vpenjalni vijak | 279815 9 |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | da |

| | |
|-----------------|----------------|
| Širina zareze w | 3 mm |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |

Pribor

| | |
|-----------------------|----------|
| Vpenjalni vijak Tip 9 | 279815 9 |
| Vpenjalni vijak | 279910 |