

Garant

**WNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7120-1,
Velikost: 060408**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2982 060408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	30
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Glavna uporaba	M
Vsebina	252064 HB7120-1

Podatkovni list

Toleranca	M
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2982 060408