


TNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50 kosov, HBT020, Velikost: 160404
Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3919 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Vsebina	251414 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza $a_{p\ maks}$	4 mm
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3919 160404