

**TNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50 kosov, HBT020,
Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3921 160408
GTIN	4067263093466
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Prevleka	TiCN
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Vsebina	251565 HBT020
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3921 160408