

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3557 160408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
število kosov	50
Vsebina	261154 HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3557 160408