

Garant**WNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 30 kosov, HB7120-1,
Velikost: 080408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2988 080408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
število kosov	30
Globina reza $a_{p\ min}$	1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Glavna uporaba	M
Vsebina	252208 HB7120-1
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2988 080408