

Garant**CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2803 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	260066 HB7035-2
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2803 120408