

Garant**CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7010-2, Velikost: 060204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2804 060204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260052 HB7010-2
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Globina reza $a_{p\max}$	2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 mm/min
število kosov	50
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2804 060204
