

**CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT020, Velikost: 060204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3933 060204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	260084 HBT020
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
Globina reza $a_{p\ maks}$	2 mm
Prevleka	TiCN
število kosov	50

Podatkovni list

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3933 060204