


CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT020, Velikost: 09T304

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3933 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Glavna uporaba	P
Vsebina	260086 HBT020
Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	50

Podatkovni list

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3933 09T304