


CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT020, Velikost: 120404

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3933 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Vsebina	260088 HBT020
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Prevleka	TiCN
število kosov	50

Podatkovni list

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3933 120404