

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7120-1, Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2900 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Vsebina	250052 HB7120-1
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	3:25 mm
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2900 09T308