

Garant**CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7130-2, Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3501 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	260058 HB7130-2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3501 09T304