

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-2, Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2904 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
število kosov	50
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	250060 HB7130-2
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v

Podatkovni list

Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2904 120408