

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2905 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	3:25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	250050 HB7140-2
število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm

Podatkovni list

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2905 09T304