

Garant**CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7140-2, Velikost: 060204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3502 060204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	260052 HB7140-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Globina reza $a_{p\ maks}$	2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204

Podatkovni list

Toleranca	M
število kosov	30
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3502 060204