

Garant**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7020-2,
Velikost: 060204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2811 060204
GTIN	4067263095163
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Vsebina	260142 HB7020-2
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 mm/min

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2811 060204