

Garant**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7020-2,
Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2811 120408
GTIN	4067263095262
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Vsebina	260160 HB7020-2
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Globina reza $a_{p\max}$	4,25 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 mm/min

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2811 120408