

Garant**Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HB7020-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2414 160608
GTIN	4067263092636
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Vsebina	250334 HB7020-2
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	5,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 360 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2414 160608
