

Garant**Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HB7035-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2415 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Vsebina	250322 HB7035-2
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 290 mm/min
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2415 120408
