

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7010-2,
Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2416 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Vsebina	250322 HB7010-2
Globina reza $a_{p\ maks}$	4,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 415 mm/min
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2416 120408
