

Garant**Varčno pakiranje WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov HB7020-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2479 060404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vsebina	251952 HB7020-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2479 060404
