

**Garant****Varčno pakiranje WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov  
HB7020-2****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2479 060408 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 6                                          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 160 - 400 mm/min                           |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/v                             |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava                          |
| Globina reza $a_{p \text{ maks}}$       | 2 mm                                       |
| Globina reza $a_{p \text{ min}}$        | 0,55 mm                                    |
| Vsebina                                 | 251954 HB7020-2                            |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | WNMG 060408                                |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 2 mm                                 |
| Radij rezila                            | 0,8 mm                                     |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina                            |
| Glavna uporaba                          | P                                          |
| število kosov                           | 30                                         |
| Zvrst                                   | HB7020-2                                   |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen                            |
| Lomilec odrezkov                        | SS                                         |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna<br>ploščica za struženje |

---

## **Ustrezni izdelki**

No Shop URL available for: GG2479 060408

---