

Garant**Varčno pakiranje WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov
HB7020-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2479 080408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Vsebina	251964 HB7020-2
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2479 080408
