

Garant

DCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 070202



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2818 070202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,15 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\max}$	1,75 mm
Glavna uporaba	P
Vsebina	260351 HB7035-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2818 070202