

**Garant****CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 30 kosov, HB7130-2,  
Velikost: 120412****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2913 120412 |
| GTIN                  | 4067263094050 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$        | 4:25 mm         |
| Podajanje f                             | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4               |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CNMG 120412     |
| Glavna uporaba                          | M               |
| Radij rezila                            | 1,2 mm          |
| Vsebina                                 | 250324 HB7130-2 |
| število kosov                           | 30              |
| Globina reza $a_{p\text{ min}}$         | 0,8 mm          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Grobo struženje |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 60 - 220 mm/min |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina |
| Globina reza $a_p$                      | 1,5 - 6 mm      |
| Zvrst                                   | HB7130-2        |

## Podatkovni list

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Rezalni pogoji   | rahlo prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov | VG                                      |
| Vrsta izdelka    | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### **Ustrezni izdelki**

No Shop URL available for: GG2913 120412