

Garant**WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 060404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2483 060404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Glavna uporaba	P
Vsebina	251952 HB7035-2
število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2483 060404
