

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 120416****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2913 120416
GTIN	4067263094074
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
število kosov	30
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Vsebina	250328 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Globina reza $a_{p\min}$	1,05 mm
Globina reza $a_{p\max}$	4:25 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Radij rezila	1,6 mm

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2913 120416