

Garant**WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 080404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2483 080404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251962 HB7035-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2483 080404
