

Garant**WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 080408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2483 080408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251964 HB7035-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 mm/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2483 080408
