

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 160616****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2913 160616
GTIN	4067263094135
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	250338 HB7130-2
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
število kosov	30
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	5,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	1,05 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Radij rezila	1,6 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2913 160616