

**Garant****CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7035-2,  
Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2418 120408 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Radij rezila                            | 0,8 mm                                  |
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$        | 4,25 mm                                 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Grobo struženje                         |
| Globina reza $a_p$                      | 1,5 - 6 mm                              |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina                         |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 100 - 290 mm/min                        |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4                                       |
| Globina reza $a_{p\text{ min}}$         | 0,55 mm                                 |
| Vsebina                                 | 250322 HB7035-2                         |
| Glavna uporaba                          | P                                       |
| Podajanje $f$                           | 0,25 - 0,6 mm/v                         |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CNMG 120408                             |
| število kosov                           | 50                                      |
| Zvrst                                   | HB7035-2                                |
| Rezalni pogoji                          | močno prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov                        | SG                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

---

## **Ustrezni izdelki**

No Shop URL available for: GG2418 120408

---