

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7035-2,
Velikost: 120416****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2418 120416
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Radij rezila	1,6 mm
Vsebina	250328 HB7035-2
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 290 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	1,05 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2418 120416
