


SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT130, Velikost: 120404

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3969 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vsebina	251160 HBT130
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm

Podatkovni list

Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3969 120404