

Garant**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7035-2,
Velikost: 11T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2821 11T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Vsebina	260464 HB7035-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 290 mm/min
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2821 11T308