

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7130-2, Velikost: 110404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2919 110404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	M
Vsebina	250652 HB7130-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,75 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
število kosov	30
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2919 110404