

Garant**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3512 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Toleranca	M
število kosov	50
Vsebina	260150 HB7140-2
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Prevleka	prevlečeni

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3512 09T304