

Garant

DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-1, Velikost: 110408



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2921 110408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	250654 HB7120-1
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HB7130-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2921 110408