

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-1, Velikost: 150604****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2921 150604
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
število kosov	50
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	250658 HB7120-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7130-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2921 150604