

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-2, Velikost: 110404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2922 110404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	3,75 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
število kosov	50
Vsebina	250652 HB7130-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Glavna uporaba	M

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2922 110404