

**Garant****CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,  
Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG3512 120404 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 60 - 200 mm/min |
| Prevleka                                | prevlečeni      |
| Globina reza $a_{p\min}$                | 0,25 mm         |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava   |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2               |
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 4 mm      |
| Toleranca                               | M               |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/v  |
| Glavna uporaba                          | M               |
| Globina reza $a_{p\max}$                | 4,25 mm         |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CCMT 120404     |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina |

## Podatkovni list

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Radij rezila     | 0,4 mm                                  |
| Vsebina          | 260158 HB7140-2                         |
| število kosov    | 50                                      |
| Zvrst            | HB7140-2                                |
| Rezalni pogoji   | močno prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov | VM                                      |
| Vrsta izdelka    | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3512 120404