

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-2, Velikost: 110408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2922 110408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
število kosov	50
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Vsebina	250654 HB7130-2
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Podatkovni list

Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2922 110408