

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-2, Velikost: 150604****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2922 150604
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Vsebina	250658 HB7130-2
število kosov	50
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,75 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2922 150604