

**Garant****SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7010-2, Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2827 120404 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina   |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4                 |
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$        | 4,25 mm           |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | SCMT 120404       |
| Glavna uporaba                          | P                 |
| Podajanje f                             | 0,07 - 0,25 mm/v  |
| Globina reza $a_{p\text{ min}}$         | 0,25 mm           |
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm      |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 150 - 500 mm/min  |
| Radij rezila                            | 0,4 mm            |
| Vsebina                                 | 260748 HB7010-2   |
| število kosov                           | 30                |

## Podatkovni list

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Zvrst            | HB7010-2                                |
| Rezalni pogoji   | neprekinjen                             |
| Lomilec odrezkov | SS                                      |
| Vrsta izdelka    | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### **Ustrezni izdelki**

No Shop URL available for: GG2827 120404