

**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT130,
Velikost: 070204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2669 070204
GTIN	4067263096542
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260500 HBT130
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Globina reza $a_{p\ maks}$	1,75 mm
Rezalni material	HM

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	TiCN
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2669 070204