

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 150604****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2923 150604
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
število kosov	50
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vsebina	250658 HB7140-2
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2923 150604